

**IMPACT-dop, 6-kant, 1/2 inch lang, Sleutelwijdte: 22mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 651200 22 |
| GTIN | 4045197215192 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lengte | 78 mm |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Ø uitgangzijde | 32 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm | 651800 30 |
| Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4 | 651790 4 |