

**IMPACT-dop, 6-kant, 1/2 inch lang, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651200 10
GTIN	4045197215109
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	78 mm
Ø uitgangzijde	25 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20