

**Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631805 TX10
GTIN	4045197559852
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Profielmaat A: 2,7 mm

Ø aandrijfzijde: 11 mm

Lengte: 25 mm

Technische beschrijving

Lengte	25 mm
Torx®-profiel	TX10
Profielmaat A	2,7 mm
Ø aandrijfzijde	11 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

