

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651005 22
GTIN	4045197382429
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	22 mm
Ø uitgangzijde	32,5 mm
Lengte	38 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø x lengte 3X25 mm	651900 3X25