


**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met gewricht, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651215 13
GTIN	4991644356928
Artikelklasse	63R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Voordeel:**

Direct vastschroeven op ontoegankelijke plaatsen, geen cardangewricht nodig.

**Norm:**

**DIN 3129**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	20,7 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	67,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm

651900 3X25

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30