


Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met gewricht, Sleutelwijdte: 15mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	651215 15
GTIN	4991644356942
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Voordeel:

Direct vastschroeven op ontoegankelijke plaatsen, geen cardangewricht nodig.

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	23,2 mm
Lengte	69,5 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm

651900 3X25

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4