

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651010 10
GTIN	4991644353033
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Voordeel:

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

Technische beschrijving

Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	17 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3