

HOLEX**IMPACT-dop, 6-kant, 1/2 inch lang, met verende magneet, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651210 15
GTIN	4045197215246
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Voordeel:

Met een verend opgesloten magneet wordt de bout stevig vastgehouden. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd, dat de boutkop altijd volledig wordt omsloten. Uitgedraaide bouten / moeren kunnen door de veer gemakkelijk worden verwijderd.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

HOLEX IMPACT-doppen 6-kant, lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 651202).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	15 mm
Ø uitgangzijde	23,7 mm
Lengte	78 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø x lengte 3X25 mm

651900 3X25