

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig Surface Drive, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651020 19
GTIN	4045197336446
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Voordeel:

het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastvreten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	26 mm
Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm	651900 3X25