

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651010 24
GTIN	4991644353170
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Voordeel:

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	34,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm

651900 3X25

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4