

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 13mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	651010 13
GTIN	4991644353064
Artikelklasse	63R

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Voordeel:**

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

**Materiaal:**

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

## Technische beschrijving

Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Ø uitgangzijde	20,7 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25