



Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch, met kogelkop lang, Zeskant: 6 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	631745 6
GTIN	4045197559821
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Ø aandrijfzijde: 12 mm

Lengte: 100 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	12 mm
Zeskant	6 mm
Lengte	100 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
met kogelkop	ja
Producttype	Dop

