


**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651005 15
GTIN	4045197382368
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Lengte	38 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Ø uitgangzijde	23,7 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Øxlengte 3X25 mm	651900 3X25