

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig Surface Drive, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 651020 10 |
| GTIN | 4045197336361 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Voordeel:

het Surface Drive-profiel grijpt aan op de boutflanken en spaart daarmee de kwetsbare hoeken. Het vastvreten van de doppen op de bouten wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ø uitgangzijde | 15,5 mm |
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm | 651900 3X20 |
| Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm | 651800 25 |
| Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3 | 651790 3 |