


**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met gewricht, Sleutelwijdte: 21mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 651215 21     |
| GTIN          | 4991644357000 |
| Artikelklasse | 63R           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Voordeel:**

Direct vastschroeven op ontoegankelijke plaatsen, geen cardangewricht nodig.

**Norm:**

**DIN 3129**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lengte                          | 73,5 mm           |
| Sleutelwijdte                   | 21 mm             |
| Ø uitgangzijde                  | 30,7 mm           |
| Aandrijfvierkant                | 1/2 inch          |
| Bitsoort                        | 6-kant-dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja                |

Producttype

Dop

---

**Accessoires**

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Øxlengte 3X25 mm

651900 3X25

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4