



Zelfnivellerende kruislijnlasers GCL, Type: 2-15



Bestelgegevens

Bestelnummer	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlasers met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3 x batterij nr. 081561 LR6, multifunctionele houder, laserrichtbord en beschermtas.

Technische beschrijving

Hoogte	106 mm
Gewicht	490 g
Maximale afwijking	$\pm 0,3$ mm/m
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Statiefschroefdraad	5/8 inch

Nivelleerbereik	±4 graden
IP-klasse	IP 54
Bereik	15 m
Laserklasse	2
Lengte	112 mm
Breedte	55 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	3
Kleur van de laser	rood
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Kruislijnlaser

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------