



Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 28-delig, Type: P



Bestelgegevens

Bestelnummer	630295 P
GTIN	4013288173898
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6 en binnen-Torx® – schroeven met schroefdraad M3 – M6.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Inhoud:

Gr. S - Met omschakelbare ratel nr. 632295.

Gr. P - Met doorsteekvierkant nr. 632290.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 st.gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 150 mm

Verlengstuk Wobble: 1 st. 56 mm

Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch

Omschakelbare ratel (gr. S): 1 st. nr. 632295

Doorsteekratel (gr. P): 1 st. nr. 632290

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Technische beschrijving

Aantal delen	28
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Fabrikantnummer	8100 SA 7
Verpakking	Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte	204 mm
Breedte	91 mm
Hoogte	51 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15	675340 TX15
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX27	675340 TX27

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675310 3/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX30	675340 TX30
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5
Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 1/4 inch met uitwerper	632290
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX10	675340 TX10
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20	675340 TX20