

**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651005 17
GTIN	4045197382382
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	26 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm	651900 3X25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4	651790 4
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm	651800 30