

HOLEX**IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 651000 30 |
| GTIN | 4045197592026 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Ø uitgangzijde | 42 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4 | 651790 4 |
| Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm | 651900 3X25 |
| Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm | 651800 30 |