



## Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 28-delig, Type: S



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 630295 S      |
| GTIN          | 4013288173836 |
| Artikelklasse | 63F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6 en binnen-Torx® – schroeven met schroefdraad M3 – M6.

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

#### Inhoud:

Gr. S - Met omschakelbare ratel nr. 632295.

Gr. P - Met doorsteekvierkant nr. 632290.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 9 st.gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 150 mm

Verlengstuk Wobble: 1 st. 56 mm

Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch

Omschakelbare ratel (gr. S): 1 st. nr. 632295

Doorsteekratel (gr. P): 1 st. nr. 632290

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

## Technische beschrijving

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Aantal delen                            | 28                                    |
| Bitsoort                                | Dopsleutel voor binnenzeskantbouten   |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort                                | Schroevendraaier voor Phillips        |
| Bitsoort                                | Pozidriv-schroevendraaier             |
| Bitsoort                                | Sleutel voor binnenzeskantbouten      |
| Aandrijfvierkant                        | 1/4 inch                              |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel     | 5-13 mm                               |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 3-6 mm                                |
| Fabrikantnummer                         | 8100 SA 8                             |
| Verpakking                              | Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting  |
| Lengte                                  | 204 mm                                |
| Breedte                                 | 91 mm                                 |
| Hoogte                                  | 51 mm                                 |
| Producttype                             | Dopsleutel                            |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm | 675320 2/25 |
| Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX27                      | 675340 TX27 |
| Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm | 675310 3/25 |
|  | 675240 5    |

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15 675340 TX15

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20 675340 TX20

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX30 675340 TX30

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm 675240 4

Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper 632295

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm 675310 2/25

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm 675320 1/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm 675310 1/25

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX10 675340 TX10

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25 675340 TX25

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm 675240 3

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm 675240 6