

**Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 36X41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610900 36X41
GTIN	4045197384379
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h	11 mm
maximale bekbreedte b2	88 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	36 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	41 mm
maximale bekbreedte b1	80 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	358 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	gefosateerd
Productnaamattribuut	gefosateerd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel