

**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610710 10
GTIN	4045197159168
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

**Levering:**

resp. 1 sleutel nr. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

**Accessoires**

Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels  
11

---

611700 11