

**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610710 12
GTIN	4045197159175
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Levering:

resp. 1 sleutel nr. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Technische beschrijving

Aantal sleutels	12
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Accessoires

Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 12

611500 12