

**Steeksleutelset, gefosfateerd, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610910 10
GTIN	4045197384409
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11;
12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technische beschrijving

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Oppervlak	gefosfateerd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610900 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610900 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X24 mm	610900 21X24
Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X30 mm	610900 27X30
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610900 6X7
Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 11	611700 11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610900 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610900 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610900 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610900 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610900 14X15