

**Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 16X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610950 16X18
GTIN	4045197159298
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte <sub>2</sub>	18 mm
maximale bekbreedte b1	36 mm
maximale bekbreedte b2	40 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	16 mm
maximale bekhoogte h	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	201 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel