



Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper, Type:



Bestelgegevens

Bestelnummer	632025
GTIN	4045197497192
Artikelklasse	61A

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v. :

Handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

totale lengte: 115 mm

Aantal tanden: 36

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totale lengte	115 mm
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak

verchromd