



Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 27X30 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	610700 27X30
GTIN	4045197159090
Artikelklasse	61A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 300 mm

maximale bekbreedte b1: 60 mm

maximale bekbreedte b2: 66 mm

maximale bekhoogte h: 10 mm

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b2	66 mm
maximale bekhoogte h	10 mm
Sleutelwijdte ₂	30 mm
Sleutelwijdte ₁	27 mm
maximale bekbreedte b1	60 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	300 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee