

**Steeksleutelset, gefosfateerd, Aantal sleutels: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610910 13
GTIN	4045197384423
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Levering:**

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Oppervlak	gefosfateerd
Producttype	Schroefsleutel

## Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X32 mm	610900 27X32
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610900 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610900 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610900 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 24X26 mm	610900 24X26
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610900 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 30X34 mm	610900 30X34
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610900 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X23 mm	610900 21X23
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610900 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610900 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 36X41 mm	610900 36X41
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610900 8X9