



## Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 1/4 inch met draaibare kop en uitwerper



### Bestelgegevens

Bestelnummer	632390
GTIN	4013288121868
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Met uitwerper en omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien.

Vrij **zwenkbare ratelkop** met gedefinieerde vergrendelposities bij 0° (toepassing zoals een schroevendraaier) en aan beide zijden bij 75° en 90°-stand. Werkhoek 5°.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### T.b.v. :

handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Aantal tanden: 72

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	8000 A
Aandrijfvierkant	1/4 inch
totale lengte	152 mm
Aantal tanden	72
Werkhoek	5 graden
Producttype	Ratel

