



## Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 19X24 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	610700 19X24
GTIN	4045197159021
Artikelklasse	61A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Sleutellengte L: 250 mm

maximale bekbreedte b1: 43 mm

maximale bekbreedte b2: 53 mm

maximale bekhoogte h: 8 mm

### Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	8 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	19 mm
maximale bekbreedte b1	43 mm
maximale bekbreedte b2	53 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	250 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee