



Zelfnivellerende kruislijnlasers GCL, Type: 2-50CG



Bestelgegevens

Bestelnummer	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlasers met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten. **Groene kruislijnen** voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden. Bluetooth-interface voor gebruik met bediening op afstand, voor nauwkeurig werken zonder het apparaat aan te raken. Kan worden gebruikt met accu (meegeleverd) of batterijen. Groot werkbereik van max. 80 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoort).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

12 V Li-ion-accu, lader, multifunctionele houder, laserrichtplaat, beschermtas en transportkoffer.

Technische beschrijving

Lengte	136 mm
Bereik	20 m

IP-klasse	IP 54
Nivelleerbereik	±4 graden
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Maximale afwijking	±0,3 mm/m
Hoogte	122 mm
Bereik met ontvanger	80 m
Laserklasse	2
Breedte	55 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Gewicht	600 g
Verpakking	Transportkoffer
Kleur van de laser	groen
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Nominale spanning	12 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Kruislijnlaser