

**Garant****GARANT Power Tang tangentiale hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Zeff: 63/4Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	81 mm
geschikte wisselplaat	LO.. 130708
Snijkant-Ø $D_c$	63 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{eff}$	4
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	93 mm

Serie	Power Tang
Aantal wisselplaten	28
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219882