

**Gladwalsrol convex, Rol-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	291442 10
GTIN	4030741391019
Artikelklasse	29H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geslepen ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Convexe HSS-gladwalsrollen – type RRE.

Voordeel:

- **Verbeterde oppervlaktekwaliteit.**
- **Versteviging van de oppervlakken.**
- **Reductie van de procestijd.**

Toepassing:

Voor het gladwalsen van cilindrische werkstukken.

T.b.v. :

Kartelgereedschap: Nr. 290000; 290001

Rollbreedte: 4 mm

Rollboring-Ø: 4 mm

Technische beschrijving

Rollboring-Ø	4 mm
Rol-Ø	10 mm

Rolbreedte	4 mm
Snijmateriaal	HSS
Ruwheidswaarde	2 - 3 μm
Vorm	Convex
Type	RRE
Producttype	Gladwalsgereedschap