

**Gladwalsrol convex, Rol-Ø: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	291442 25
GTIN	4030741391033
Artikelklasse	29H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geslepen ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Convexe HSS-gladwalsrollen – type RRE.

Voordeel:

- **Verbeterde oppervlaktekwaliteit.**
- **Versteviging van de oppervlakken.**
- **Reductie van de procestijd.**

Toepassing:

Voor het gladwalsen van cilindrische werkstukken.

T.b.v. :

Kartelgereedschap: Nr. 290004

Rollbreedte: 8 mm

Rollboring-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Roll-Ø	25 mm
Rollboring-Ø	6 mm

Rolbreedte	8 mm
Snijmateriaal	HSS
Ruwheidswaarde	2 - 3 μm
Vorm	Convex
Type	RRE
Producttype	Gladwalsgereedschap