

Kantoorstelling basisstelling, Diepte 600 mm, Hoogte / legbord breedte: 2000/1000mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 990595 2000/1000 |
| GTIN | 4004514220080 |
| Artikelklasse | 96P |

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-geperforeerde T-profiel-framefronten en legborden.
Versteving door lengteregels. Middenaanslag voorkomt het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen middenaanslag.

Maximale belastbaarheid: 150 kg per legbord.

Stellingdiepte 600 mm: Aan beide zijden te gebruiken. Maximaal 192 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Kniklengte: max. 600 mm

Opmerking:

- Stellingen met een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen kantelen.
- Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.

Technische beschrijving

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 1000 mm |
|---------|---------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Aantal legborden | 6 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 1060 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Legbord dikte | 25 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Materiaal | verzinkt |
| Productnaamattribuut | Diepte 600 mm |
| Producttype | Ordnerstelling |

Accessoires

| | |
|----------|--------|
| Klemvoet | 990852 |
|----------|--------|