

**Steeksleutel, gefosfateerd, Sleutelwijdtes: 32X36mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 610900 32X36  |
| GTIN          | 4045197384355 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| maximale bekbreedte b2     | 80 mm     |
| maximale bekhoogte h       | 10 mm     |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub> | 32 mm     |
| maximale bekbreedte b1     | 70 mm     |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub> | 36 mm     |
| Sleutelwijdtematen         | metrisch  |
| Sleutellengte L            | 325 mm    |
| Norm                       | ISO 3318  |
| Norm                       | DIN 3110  |
| Bekstand 1                 | 15 graden |
| Bekstand 2                 | 15 graden |

|   |                |
|---|----------------|
| Oppervlak                               | gefosfateerd   |
| Productnaamattribuut                    | gefosfateerd   |
| vonkvrij                                | nee            |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee            |
| Producttype                             | Schroefsleutel |