



Assortiment precisie-borgveertangen voor binnen- en buitenborgveren, Aantal tangen: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	700155 4
GTIN	4003773050056
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt, in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed. Scharnier van buitenborgveertangen met **geïntegreerde openingsveer**.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719790 maat J1 en J2.

Telkens 1 borgveertang nr. 719890 maat A1 en A2.

Technische beschrijving

Totale lengte maximaal buitenborgveertangen	140; 185 mm
Punt-Ø buitenborgveertangen	1,25; 1,8 mm
Totale lengte maximaal binnenborgveertangen	140; 180 mm

Aantal tangen	4
Punt-Ø binnenborgveertangen	1,25; 1,8 mm
Voor buitenborgveer-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
Voor binnenborgveer-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Toepassing borgveertangen	Binnenring recht
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Opgeborgen in	Roltas van textiel
Norm	DIN 5254 A en B
Norm	DIN 5256 C en D
Producttype	Borgveertang

Accessoires

Precisie-borgveertang Type A2	719890 A2
Precisie-borgveertang Type J2	719790 J2
Precisie-borgveertang Type A1	719890 A1
Precisie-borgveertang Type J1	719790 J1