

HOLEX**IMPACT-bitdop, 1/2 inch, voor veeltandschroeven (XZN), Voor schroeven: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651355 M12
GTIN	4045197336514
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 25 mm

Lengte: 55 mm

Technische beschrijving

Lengte	55 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Voor schroeven	M12
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltand-schroevendraaier
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3