

Garant**Krimhouder 4,5° met borgfunctie, SK 40 A = 80, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302312 20
GTIN	4045197883919
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.**
- **Voor HM-gereedschappen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Versterkte uitvoering.**

Voordeel:**Vormgebonden verbinding tussen krimhouder en gereedschap**

- **voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!**
- **voorkomt schokkerige radiale beweging.**

Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering

- **geringere vibratieëiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.**
- **hogere spankrachten dan bij standaardkrimhouders.**

Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Opmerking:

De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld. **Nummer voor aanslijping: 129100 + geschikte maataanduiding.** De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op <http://ho7.eu/anschliff>.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D₁: 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Ø D₂: 44 mm

geschikte gereedschapsaanslijping 129100: 20

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	44 mm
geschikte gereedschapsaanslijping 129100	20
Opname	SK 40 A = 80
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Onderbouwkast	354290
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
	308625 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308812 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm

354240 20-32

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40