



## IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, met kogelkop, Zeskant: 5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	651315 5
GTIN	4045197592040
Artikelklasse	62D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

### Technische beschrijving

Lengte	75 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Zeskant	5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20
Borgklemset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25