

Garant**Cirkelzaagblad hout, wisseltand middel, Blad-Ø D: 165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584035 165
GTIN	4045197883711
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Type UW voor **plaatmateriaal - finer of enkelzijdig met kunststof bekleed**, finer in pakketten overlans - hardpapier en hardweefsel.

Opmerking:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Boring-Ø	20 mm
Blad-Ø D	165 mm
Snedebreedte B	2 mm
Aantal tanden	24

Producttype

Cirkelzaagblad