



Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, Multicolour met kunststof coating, Hex-Plus, Aantal sleutels: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	627133 9
GTIN	4013288188403
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

De verende klemkogel van hoogwaardig staal klemt bouten in alle posities goed vast, zelfs bouten onder een hoek. Dankzij deze klemfunctie is de sleutel een ideaal stuk gereedschap, vooral wanneer bouten in horizontale, schuin naar boven of naar beneden lopende dan wel diepe blinde gaten moeten worden vastgeschroefd.

Dankzij de **kunststof houder** kan elke afzonderlijke sleutel eenvoudig worden uitgenomen, zonder een andere te hoeven verplaatsen.

Voordeel:

'Take it Easy' Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de maten – **voor het eenvoudig en snel vinden.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), BlackLaser-oppervlak.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel – vanaf 3 mm met klemkogel: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelmaten	1,5
Sleutelmaten	2
Sleutelmaten	2,5

Sleutelmaten	3
Sleutelmaten	4
Sleutelmaten	5
Sleutelmaten	6
Sleutelmaten	8
Sleutelmaten	10
Aantal schroevendraaiers	9
Fabrikantnummer	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie	Klemkogel vanaf maat 3
Kleurcodering	ja
Schacht met kunststofcoating	ja
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier