



## Handschoenen, paar BASIC, Handschoenmaat: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094411 10
GTIN	4045197884183
Artikelklasse	02H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Katoenen Interlock-handschoen met gebreide boord en **3/4-nitrillaag** voor een veilige en comfortabele bescherming bij werkzaamheden met oliebesmeurde en natte onderdelen. Zeer geschikt voor montagewerkzaamheden, metaalproductie en -verwerking, onderhoudswerkzaamheden, bewerking van gegoten onderdelen, kwaliteitscontrole.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12

Drogen	aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4111X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	255 mm
Kleur	geel
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen