

**Handschoenen, paar, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094283 10
GTIN	4045197884237
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

Handschoen met PU-nitrilschuimlaag op waterbasis voor een goed tastgevoel en een goede grip in droge en enigszins vochtige of oliebesmeurde werkomgevingen. Goede pasvorm en nauwkeurig tastgevoel dankzij de innovatieve breitechnologie met polyamide-lycra-vezels. **Vrij van DMF.** Bijzonder geschikt voor montage van kleine onderdelen, goederenontvangst en -verzending, onderhoudswerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II

Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3131X
Dragermateriaal	Lycra®, polyamide
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	255 mm
Kleur	zwart / grijs
Breitechnologie	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen