



## IMPACT-dop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: E10



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 651500 E10    |
| GTIN          | 4045197215512 |
| Artikelklasse | 62D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø uitgangzijde: 14 mm

Lengte: 38 mm

### Technische beschrijving

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Lengte           | 38 mm                           |
| Torx®-profiel    | E10                             |
| Ø uitgangzijde   | 14 mm                           |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch                        |
| Bitsoort         | Dopsleutel voor TORX®-schroeven |
| Producttype      | Dop                             |

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25