




Tapeind-indraaigereedschap, 1/2 inch, Voor schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	651390 M8
GTIN	4045197215451
Artikelklasse	62D

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 25 mm

Lengte: 55 mm

Technische beschrijving

voor schroefdraad	M8
Ø aandrijfzijde	25 mm
Lengte	55 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Oppervlak	gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20