



Led-machinelamp vlak, Type: 305 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081436 305
GTIN	4260131236068
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in **aluminium behuizing** met een gesatineerde acrylplaat voor een **homogene verlichting over 160 graden**.

- **Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.**
- **Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.**
- **Waterdicht volgens IP67.**

Levering:

Inclusief 2x met rubber beklede magneten, netadapter.

IP-klasse: IP 67

Lichtopbrengst: 12 W

Lichtstroom: 1200 lm

Energie-efficiëntieklasse : A

Totale breedte: 40 mm

Totale hoogte: 15 mm

Technische beschrijving

Lichtopbrengst	12 W
Lichtstroom	1200 lm
Lichtbron	Led-module
Energie-efficiëntieklasse	A

Totale hoogte	15 mm
ATEX-zone	geen
Totale breedte	40 mm
IP-klasse	IP 67