



## IMPACT-dop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: E12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	651500 E12
GTIN	4045197215529
Artikelklasse	62D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruieneerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø uitgangzijde: 15,9 mm

Lengte: 38 mm

### Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	15,9 mm
Torx®-profiel	E12
Lengte	38 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

---

**Accessoires**

---

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

---

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

---

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3