


Spiebaankaliber, A-ZC 7-13, Nominale maat: 15mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484406 15 |
| GTIN | 2050001937247 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtagevermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Spiebaankalibers tot ISO-tolerantieveldposities **A – ZC** in de **basistolerantiegraden 7 – 13**.

Bij bestelling altijd de nominale \varnothing , de tolerantieveldpositie en de basistolerantiegraad resp. de tolerantieklasse vermelden, bijv. nr. 484406 maat 10M6.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Opmerking:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de **tolerantieveldpositie (A – ZC)** en de basistolerantiegraad (7 – 13) vermelden, bijv. nr. 484406 maat **10M6**. Spiebaankalibers met tussenmaat en alle nominale maten met tolerantiewaarde, zie nr. 484409; 484411.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|-------|
| Nominale maat | 15 mm |
| Kwaliteit | 7 |
| Kwaliteit | 8 |
| Kwaliteit | 9 |
| Kwaliteit | 10 |
| Kwaliteit | 11 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Kwaliteit | 12 |
| Kwaliteit | 13 |
| Materiaal | Gehard staal |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Tolerantieveld | A |
| Tolerantieveld | B |
| Tolerantieveld | C |
| Tolerantieveld | CD |
| Tolerantieveld | D |
| Tolerantieveld | E |
| Tolerantieveld | EF |
| Tolerantieveld | F |
| Tolerantieveld | FG |
| Tolerantieveld | G |
| Tolerantieveld | J |
| Tolerantieveld | H |
| Tolerantieveld | JS |
| Tolerantieveld | K |
| Tolerantieveld | M |
| Tolerantieveld | P |
| Tolerantieveld | N |
| Tolerantieveld | R |
| Tolerantieveld | T |
| Tolerantieveld | S |
| Tolerantieveld | U |
| Tolerantieveld | V |
| Tolerantieveld | X |
| Tolerantieveld | Z |
| Tolerantieveld | D |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Tolerantieveld | ZA |
| Tolerantieveld | ZB |
| Tolerantieveld | ZC |
| Productnaamattribuut | A-ZC 7-13 |
| Kalibratie | L6 |
| Producttype | Spiebaankaliber |

Dienstverlening

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm | 028300 20 |
|---------------------------------------|-----------|