

## Penkaliber Hardchrom H7, Nominale maat Ø: 86mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 484040 86     |
| GTIN          | 2050001955722 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

**Goedkeurzijde met hardverchromde meetvlakken.** Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

**Norm:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Opmerking:**

· **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) bijv. nr. 484000 maat 82.**

### Technische beschrijving

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tolerantieveld | H               |
| Norm           | DIN 7150-2      |
| Norm           | DIN 7164        |
| Kwaliteit      | 7               |
| Nominale maat  | 86 mm           |
| Kalibertype    | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype    | Afkeurkaliber   |
| Kalibratie     | M2              |
| Producttype    | Penkaliber      |

## Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibratiePenkaliber Maximale Ø 200 mm      | 028300 200 |